

Elektrische Komponenten




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	370395	Magnetventil	KP21/5W-30/10W	K01045
	370396	Magnetventil	KP44/15W-50/26W	K00204
	370397	Magnetventil	KP75/40W-100/60W	K01322
	370398	Magnetventil	KP130/75W-160/75W	K01195
2	370399	Magnetventil	KP21/5A-30/10A	K01212
	370400	Magnetventil	KP44/15A-100/60A	K01213
	370401	Magnetventil	KP130/75A-160/75A	K01214




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	601397	Ventilator	KP21/5W-25/6W, KP100/60W-160/75W	K01083
2	601396	Ventilator	KP21/5A-25/6A	K01380
3	601395	Lüfterrad	universal	K01023
4	601135	Lüfterrad	universal	K01301



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	605021	Kompressor	KP21/5_-25/6_	K00200
2	605025	Kompressor	KP28/7_-30/10_	K01186
3	605022	Kompressor	KP44/15_	K00202
4	605023	Kompressor	KP50/26_-75/40_	K00085
5	605026	Kompressor	KP100/60_	K00206
6	605032	Kompressor	KP130/75_	K00475
7	605027	Kompressor	KP160/75_	K00476




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	500200	Pumpe	KP21/5_-25/6_	K01530
2	500587	Pumpe	KP28/7W-30/10W KP44/15_-100/60_	K00553
3	500588	Pumpe	KP28/7A-30/10A	K01302
4	500589	Pumpe	KP130/70_-160/75_	K01164




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	301003	Hauptschalter		K00082
2	390579	Verdampferthermostat	universal	K00080
3	390286	Behälterthermostat		K00079
4	541120	Pressostat		K00077



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	360367	Timer 12min	KP21/15_-130/75_	K00075
2	360368	Timer 10min		K00257
3	380522	Schütz	KP160/75_	K00500
4	390578	Sicherheitsthermostat	universal	K00076

Mechanische Komponenten




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	695329	Sprüharm	KP21/5-KP25/6	K00825 K02203
	695330	Sprüharm	KP28/7-KP30/10	K00171 K02205
	695331	Sprüharm	KP44/15-KP50/26	K00133 K02207
	695332	Sprüharm	KP75/40-KP100/60	K00047 K02209
	695333	Sprüharm	KP130/75-KP160/75	K00316 K02211
2	695334	Düse 1/8"		K00220
	695338	Düse M11x1	universal	K01876
3	695335	Endkappe		K00527



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	695346	Überlaufrohr für Wanne	universal	K01317
2	532517	Dichtung		K01125
3	695347	Ablaufventil		K00006
4	695348	Dichtung		K00536
5	695349	Mutter		K01126



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	530721	Überlaufschlauch für Behälter	universal	K00541 K01209 K00542 K00543 K00540 K00544 K00545
2	695350	Ablaufventil		K00004
3	695351	Dichtung		K00003
4	695352	Anschluss für Ablaufventil		K00039
5	695312	Ablaufschlauch		K00110



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	695336	Kollektor 3-Wege	KP_W	K00578
	695337	Kollektor 2-Wege	KP_A	K00001
2	695339	Kollektor 3-Wege	KP_W	K01806
	695340	Kollektor 2-Wege	KP_A	K01805
3	695341	Ansaugfilter	universal	K00012
4	695343	T-Stück 17mm	KP130/75_-160/75_	K00320
5	517166	Y-Stück 10mm	KP75/40_-160/75_	K00010
6	695344	Ansaugrohr	universal	K00058
7	695345	Druckrohr		K00057




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	695313	Ansaugschlauch	KP21/5-KP25/6	K00823
2	695314	Druckschlauch		K00824
3	695315	Ansaugschlauch	KP28/7	K00185
4	695316	Druckschlauch		K00184
5	695317	Ansaugschlauch	KP30/10-KP44/15	K00142
6	695318	Druckschlauch		K00141




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	695319	Ansaugschlauch	KP50/26	K00198
2	695320	Druckschlauch		K00197
3	695321	Ansaugschlauch	KP75/40	K00072
4	695322	Druckschlauch		K00109
5	695323	Ansaugschlauch	KP100/60-KP160/75	K00218
6	695324	Druckschlauch		K00217



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	695325	Schlauch für Sprüharm, rechts	KP130/75-KP160/75	K00445
2	695326	Schlauch für Sprüharm, links		K00444
3	695327	Druckschlauch	universal	K00311
4	695328	Druckschlauch		K00048
5	530564	Druckschlauch	universal	K00073
6	695353	Gerätefuß		K01086




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	695300	Vorhang komplett	KP21/5-KP25/6	K00826
	695301	Vorhang komplett	KP28/7-KP30/10	K00225
	695302	Vorhang komplett	KP44/15-KP50/26	K00653
	695303	Vorhang komplett	KP75/40-KP100/60	K00556
2	695304	Vorhang komplett	KP130/75-KP160/75	K00227
	695305	Lamelle		universal
3	695354	Rändelschraube	universal	K00013
4	695306	Tür		KP21/5
4	695307	Tür	KP22/5-KP25/6	K00816
	695308	Tür	KP28/7-KP30/10	K00241
	695309	Tür	KP44/15-KP50/26	K00245
	695310	Tür	KP75/40-KP100/60	K00249
	695311	Tür	KP130/75-KP160/75	K00456




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	370402	Magnetventil Heißgas	KP21/5-KP100/60	K01531
2	370403	Magnetventil Heißgas	KP130/75-KP160/75	K01532
3	371041	Magnetspule 230V	universal	K01381



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	750222	Trockner	KP21/5-KP50/26	K00199
2	750038	Trockner	KP75/40-KP100/60	K00081
3	750039	Trockner	KP130/75-KP160/75	K00478
4	541186	Kühlwasserregler	KP160/75W	K00497



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergleichs-Nr.
1	750188	Verdampfer	KP21/5-KP30/10	K00145
2	750189	Verdampfer	KP44/15-KP50/26	K00139
3	750190	Verdampfer	KP75/40-KP100/60	K00138
4	750191	Verdampfer	KP130/75-KP160/75	K00332

Kastel



KASTEL is a young growing Company located in Castelfranco Veneto, at 50 km from Venice, Italy.

Founded in 2002 by some well known local entrepreneurs with a long experience in manufacturing professional equipments (ho.re.ca.), KASTEL was immediately led to the growth, with the launch of a complete range of ICE-MAKERS in a really short time:

- * all in stainless steel;
- * ice cube, ice finger, ice flakes;
- * 21 kg to 300 kg (ice cube), 80 kg to 550 kg (ice flakes), 200 kg to 430 kg (store);
- * air or water cooling system;
- * spraying or paddle system;
- * single machine or modular with separate store;
- * mechanic or electronic control.

Via Fusina, 1/A - 31033 Castelfranco Veneto (TV)Italy - Tel. +39 0423.724061 - Fax +39 0423.743222
www.kastelice.it - www.kastelice.com - E-MAIL info@kastelice.it - commerciale@kastelice.it
 Reg. Imp. TV/Cod. Fisc./Part. IVA IT03262790268 - R.E.A. n. 257108 - Cap. Sociale Euro 100.000,00 int. vers.

Artikel-Nr.: P010200401

