




Wasch- und Nachspülsysteme

Seite 4



Diverses und Luftfallen

Seite 6



Ablauf- und Filtersysteme

Seite 8



Tür- und Haubenmechanik

Seite 9



Elektrokomponenten

Seite 10



Dosiertechnik

Seite 12



Heizkörper und Boiler

Seite 13



Pumpen und Ersatzteile

Seite 14

Wasch- und Nachspülsysteme

Passend für Lamber



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-----------|--------------------|---|----------|
| 1 | 506077 | Nachspülarm/ unten | S200 | 0200801 |
| 2 | 506064 | Nachspülarm/ unten | Minibar, Super QS, S280, 040F, GS4 | 0200296 |
| 3 | 506062 | Nachspülarm/ unten | 045F, S510 | 0200288 |
| 4 | 506061 | Nachspülarm/ unten | 050F, GS6, 086F, 01F, F85, F92, L20, L21, 014, 24L, L25 | 0200287 |
| 5 | 506078 | Nachspülarm/ unten | P700 | 0200802 |




| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-----------|-------------------|--|----------|
| 1 | 506215 | Nachspülarm/ oben | S200, Minibar, Super PS, S280, 040F | 0200806 |
| 2 | 506216 | Nachspülarm/ oben | 045F, S510 | 0200803 |
| 3 | 506079 | Nachspülarm/ oben | 050F, 075F, 01F, F85, F92, L20, L21, L25, 015, 24L | 0200804 |
| 4 | 506080 | Nachspülarm/ oben | P700 | 0200805 |


Einzelteile



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|----------------------------|------------|---------|
| 1 | 506006 | Nachspülarm, 175mm, links | | 0200017 |
| 2 | 506005 | Nachspülarm, 175mm, rechts | | 0200016 |
| 3 | 506004 | Nachspülarm, 150mm, links | | 0200015 |
| 4 | 506003 | Nachspülarm, 150mm, rechts | | 0200014 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|----------------------------|------------|---------|
| 1 | 506068 | Nachspülarm, 200mm, links | | 0200371 |
| 2 | 506067 | Nachspülarm, 200mm, rechts | | 0200370 |
| 3 | 506002 | Nachspülarm, 235mm, links | | 0200013 |
| 4 | 506001 | Nachspülarm, 235mm, rechts | | 0200012 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|----------------------------|------------|---------|
| 1 | 506070 | Nachspülarm, 300mm, links | | 0200373 |
| 2 | 506069 | Nachspülarm, 300mm, rechts | | 0200372 |
| 3 | 521131 | Mutter, M12 x 1 | | 0200205 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 1 | 506089 | Nachspüldüse, 1,2mm | | 0201164 |
| 1 | 506090 | Nachspüldüse, 1,5mm (außen) | | 0201165 |
| 2 | 506065 | O-Ring | | 0200303 |
| 3 | 506075 | Überwurfmutter | | 0200608 |
| 4 | 506049 | Nachspüldüse, 1/8", 1,1mm | GS4, GS6 | 0200186 |
| 4 | 506050 | Nachspüldüse, 1/8", 1,8mm | 075F, 015 (bis 9/'98) | 0200187 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|---------------------------|------------|---------|
| 1 | 506037 | Nachspüldüse, 1/8", 1,1mm | | 0200132 |
| 2 | 506057 | Nachspüldüsenhalter | | 0200250 |
| 3 | 506054 | O-Ring | GS6 | 0200239 |
| 4 | 506066 | Gegenhalter | | 0200315 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|--------------------------------|------------|---------|
| 1 | 506191 | Buchse (Teflon), Innen, 16,2mm | | 0800498 |
| 2 | 506088 | Nachspülarmkreuz | | 0201151 |
| 3 | 506192 | Buchse (Teflon), Innen, 13,3mm | Universal | 0800499 |
| 4 | 506172 | Rändelschraube | | 0800130 |




| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | 506019 | Nachspülarmkreuz | Universal | 0200086 |
| 2 | 506012 | Nachspülstift (CNS) | | 0200038 |
| 3 | 506193 | Buchse (Teflon) | P700 (unten) | 0800500 |
| 4 | 506087 | Nachspülarmkreuz | | 0201150 |
| 5 | 506174 | Buchse (Teflon) | | 0800175 |
| 6 | 506084 | Nachspülstift | | 0201001 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------|---|-------------------|
| 1 | 506020 | Nachspülrohr | S200, Minibar, Super QS, S280, 040F, 045F, S510 | 0200096 |
| 1 | 506104 | Nachspülrohr | 015, 24L, L25 | 0201836 |
| 2 | 506086 | Nachspülstift | GS4 Universal | 0201002 201003 |




| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|-----------------------|------------|----------|
| 1 | 506042 | Dichtung, 27 x 17 x 2 | | 0200171 |
| 2 | 506024 | Mutter | | 0200101 |
| 3 | 101273 | Doppelkonus, Ø12mm | | 0200182 |
| 4 | 506048 | Überwurfmutter | | 0200181 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschrbg. | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|-----------|---|---------|
| 1 | 506155 | Wascharm | Minibar, S200, Super QS, S280, 040F, 045F, S510, GS4, Oben: 050F, 075F, 01F, F82, F92, L20, L21 | 0500505 |
| 2 | 506153 | Wascharm | Unten: 050F, 075F, 01F, F8L, F92, L20, L21, L25, 015, 24L, GS6 | 0500500 |
| 3 | 506154 | Wascharm | 015, 24L, L25 (oben), P700 | 0500501 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|-------------------------------------|---|---------|
| 1 | 506117 | Waschverteiler/ unten | S200, Minibar, Super QS, S280, 040F, 045F, S510, GS4, GS6, L20, L21 (oben), P700 (oben + unten) | 0202103 |
| 2 | 506116 | Waschverteiler/ unten | 050F, 075F, 01F, F82, F92, L20, L21 | 0202101 |
| 3 | 506164 | Teflonscheibe/ unten, 57 x 41 x 2mm | Universal | 0800052 |
| 4 | 506118 | Waschverteiler/ oben | | 0202120 |
| 5 | 506198 | Nylonscheibe/ oben, 50 x 18,5 x 2mm | 050F, 075F, 01F, F82, F92, 015, 24C, L25 | 0800686 |
| 6 | 506203 | CNS-Scheibe/ oben, 50 x 22,2mm | | 0800901 |
| 6 | 506161 | CNS-Scheibe/ oben, 50 x 18,2mm | L20, L21, P70 | 0800030 |
| 6 | 506204 | CNS-Scheibe/ unten | | 0800902 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|--------------|---------------------------|----------|
| 1 | 506033 | Waschsäule | | 0200126 |
| 2 | 506094 | Halter | 050F, 075F, 01F, F85, F92 | 0201458 |
| 3 | 506021 | Dichtung | | 0200097 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Beschrbg. | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|------------|---|----------|
| 1 | 506092 | Waschsäule | S200, Super QS, S280, Minibar, 040F, 045F, S510 | 0201451 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|----------------------|---|---------|
| 1 | 506015 | O-Ring | S200, Minibar, Super QS, S280, 040F, 045F, S510 | 0200056 |
| 2 | 506018 | Waschsäulenmutter | | 0200080 |
| 3 | 506121 | Dichtung/ Waschsäule | GS4, GS6 | 0208153 |
| 4 | 506018 | Waschsäulenmutter | | 0200080 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|-----------------|------------|---------|
| 1 | 506030 | Flansch, 1 1/4" | L20, L21 | 0200118 |
| 2 | 506021 | Dichtung | | 0200097 |
| 3 | 506094 | Flansch | | 0201458 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|---------------------------|---------------|---------|
| 1 | 506018 | Waschsäulenmutter, 1 1/4" | 015, 24C, L25 | 0200080 |
| 2 | 506015 | O-Ring | | 0200056 |
| 3 | 506021 | Dichtung | | 0200097 |
| 4 | 506094 | Flansch, 1 1/4" | | 0201458 |

Diverses



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|----------------------------|------------|---------|
| 1 | 506042 | Dichtung, 27 x 17 x 2mm | | 0200171 |
| 2 | 506024 | Mutter, 3/8" (CNS) | | 0200101 |
| 3 | 101273 | Doppelkonus, 12mm | | 0200182 |
| 4 | 506048 | Überwurfmutter, 3/8", 12mm | | 0200181 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|--------------------------------|------------|---------|
| 1 | 506058 | Doppelkonus, 12mm (Teflon) | | 0200268 |
| 2 | 506013 | Reduzierung, 3/8" - 1/4" (CNS) | | 0200040 |
| 3 | 506073 | Rückschlagventil | | 0200426 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|----------------|----------------|---------|
| 1 | 506196 | Überwurfmutter | 015, 24L, L25, | 0800673 |
| 2 | 506058 | Doppelkonus | 075F | 0200268 |




| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|--------------------------------|------------|---------|
| 1 | 506014 | Schlauchanschluss, 3/4" - 25mm | | 0200049 |
| 2 | 506126 | Schlauchanschluss, 3/4" - 25mm | | 0221313 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-T. | V.-Nr. |
|------|--------|----------------------------------|-----------|---------|
| 1 | 506127 | Schlauchanschluss, 1 1/4" - 30mm | | 0221314 |
| 2 | 506125 | Schlauchanschluss, 3/8" - 12mm | | 0221310 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-T. | V.-Nr. |
|------|--------|----------------------------------|-----------|---------|
| 1 | 506123 | Schlauchanschluss, 1 1/2" - 50mm | | 0221305 |
| 2 | 506129 | Schlauchanschluss, 1 1/2" - 40mm | | 0221331 |




| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-T. | V.-Nr. |
|------|--------|--------------------------------|-----------|---------|
| 1 | 506128 | Schlauchanschluss, 1" - 32mm | | 0221315 |
| 2 | 506052 | Schlauchanschluss, 3/4" - 12mm | | 0200231 |




| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-T. | V.-Nr. |
|------|--------|-----------------------|-----------|---------|
| 1 | 506081 | 1/2" - 16mm | | 0200903 |
| 2 | 506082 | 1/2" - 15mm | | 0200906 |
| 3 | 506083 | Reduzierung, 1 - 1/2" | | 0200932 |




| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-T. | V.-Nr. |
|------|--------|--------------------------------|-----------|---------|
| 1 | 506125 | Schlauchanschluss, 3/8" - 12mm | | 0221310 |
| 2 | 506042 | Dichtung | | 0200171 |
| 3 | 506132 | Mutter 3/8" | | 0300047 |




| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-T. | V.-Nr. |
|------|--------|-------------------|-----------|---------|
| 1 | 506124 | Schlauchanschluss | | 0221307 |
| 2 | 506041 | PVC-Winkel, 3/8" | | 0200162 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | 516101 | Rücksaugverhinderer | | 0500605 |
| 2 | 506210 | Rücksaugverhinderer | | 0500602 |
| 3 | 506195 | Mutter | | 0800663 |




| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 1 | 506093 | Luftfalle | | 0201455 |
| 2 | 506063 | Dichtung | | 0200295 |
| 3 | 506076 | Anschlauss/ gerade | | 0200638 |
| 4 | 506040 | Anschluss | | 0200147 |
| 5 | 506200 | Feder | | 0800712 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | 506130 | Tauchhülse, 1-fach | Universal | 0300006 |
| 2 | 506059 | Tauchhülse, 2-fach | L25 | 0200270 |
| 3 | 506045 | Mutter (Kunststoff) | | 0200176 |
| 4 | 506131 | Feder | | 0300009 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|---------------|--|---------|
| 1 | 506056 | Filter, 100mm | S200, Minibar, Super QS, S280, S510 | 0200247 |
| 2 | 506009 | Filter, 165mm | 040F, 045F | 0200024 |
| 3 | 506010 | Filter, 215mm | 050F, 075, 01F, F85, F92, L20, L21, P700 | 0200025 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|---------------|---|---------|
| 1 | 506034 | Ansaugstutzen | S200, Minibar, Super QS, S280, S510, 040F, 045F | 0200127 |
| 2 | 506106 | Dichtung | | 0208153 |
| 3 | 506018 | Mutter | | 0200080 |




| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|---------------|--------------------------------|---------|
| 1 | 506129 | Ansaugstutzen | 050F, F85, F92, 075 (ab 6/'98) | 0221331 |
| 2 | 506123 | Ansaugstutzen | 075F, 01F (bis 6/'98) | 0221305 |
| 3 | 506016 | Mutter | 050F, 075F, | 0200058 |
| 4 | 506015 | O-Ring | 01F (bis 6/'98), F85, F92 | 0200056 |




| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|---------------|--------------------------------|---------|
| 1 | 506028 | Flansch | | 0200115 |
| 2 | 506022 | Dichtung | 01F (ab 1/'98), L20, L21, P700 | 0200098 |
| 3 | 506029 | Ansaugstutzen | | 0200116 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|---------------|------------|---------|
| 1 | 506114 | Filter | GS4, GS6 | 0202005 |
| 2 | 506106 | Dichtung | | 0208153 |
| 3 | 506096 | Ansaugstutzen | | 0201470 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|---------------|--------------|---------|
| 1 | 506119 | Filter | 15, 24C, L25 | 0202209 |
| 2 | 506097 | Dichtung | | 0201506 |
| 3 | 506111 | Ansaugstutzen | | 0201913 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|--------------|---------------|---------|
| 1 | 506133 | Flachfilter | 01F, F92 | 0400151 |
| 2 | 506135 | Flachfilter | L20, L21 | 0400153 |
| 3 | 506134 | Flachfilter | 014, 24L, L25 | 0400152 |

Ablauf- und Filtersysteme

Überlaufrohre




| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|--------------------------|---|---------|
| 1 | 506007 | Überlaufrohr, 100mm | S200, Minibar, Super QS, S280, 040F, 045F, S510 | 0200020 |
| 2 | 506047 | Überlaufrohr, 100mm | 050F, 075F, F85, F92, L20, L21 | 0200180 |
| 3 | 506120 | Überlaufrohr, 45 x 340mm | 015L, 24L, L25 | 0204003 |
| 4 | 506008 | Überlaufrohr, 45 x 200mm | | 0200022 |
| 5 | 506146 | Rändelmutter, M6 | P700 | 0500011 |
| 6 | 506205 | Scheibe (CNS) | | 0800906 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
| 1 | 506035 | Ablaufventil | S200, Minibar, | 0200128 |
| 2 | 506015 | Dichtung | Super QS, S280, | 0200056 |
| 3 | 506018 | Mutter | 040F, 045F, S510 | 0200080 |
| 4 | 506072 | Dichtung | | 0200403 |
| 5 | 506017 | Anschlusswinkel | | 0200078 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
| 1 | 506026 | Ablaufventil | 050F, 075F, 01F, | 0200113 |
| 2 | 506043 | Dichtung | F85, F92, L20, | 0200173 |
| 3 | 506027 | Mutter, 2" | L21, 015, L42, | 0200114 |
| 4 | 506072 | Dichtung, 2" | L25, P700 | 0200403 |
| 5 | 506017 | Anschlusswinkel | 050F, 075F, 01F, | 0200078 |
| 6 | 506122 | Anschluss-Stück | F85, F92, P700 | 0221302 |
| | | | L20, L21, 015, | |
| | | | 24L, L25 | |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 | 506016 | Mutter, 1 1/2" | | 0200058 |
| 2 | 506165 | O-Ring | 075F (ab 10/2000) | 0800074 |
| 3 | 506129 | Anschl. Winkel | | 0221331 |


Saug- und Druckschläuche



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------|-----------------|------------|
| 1 | 506107 | Saugschlauch | Minibar, 040F, | 0201904 |
| 2 | 506011 | Druckschlauch | S510 | 0200031 |
| 3 | 506107 | Saugschlauch | S200, Super QS, | 0201904 |
| 4 | 506108 | Druckschlauch | S280 | 0201905 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------------|----------------|------------|
| 1 | 506055 | Saugschlauch | 045F | 0200244 |
| 2 | 506031 | Druckschlauch | | 0200119 |
| 3 | 506038 | Saugschlauch | 050F, F85, F92 | 0200133 |
| 4 | 506110 | Druckschlauch | | 02001907 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|----------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 506036 | Saugschlauch | GS4, GS6 | 0200131 |
| 2 | 506011 | Druckschlauch | | 0200031 |
| 1 | 506053 | Saugschlauch | 075F (bis 6/'98), 04F, L20, L21 | 0200232 |
| 2 | 506060 | Saugschlauch | 075F (ab 6/'98) | 0200274 |
| 3 | 506038 | Druckschlauch/ unten | 075F, 01F, L20, L21 | 0200133 |
| 4 | 506036 | Druckschlauch/ oben | 075F, 01F | 0200131 |




| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|----------------------|--------------|---------|
| 1 | 506112 | Saugschlauch | 15, 24C, L25 | 0201914 |
| 2 | 506113 | Druckschlauch/ unten | | 0201919 |
| 3 | 506036 | Druckschlauch/ oben | | 0200131 |




| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|---------------|------------|----------|
| 1 | 506109 | Saugschlauch | P700 | 0201906 |
| 2 | 506032 | Druckschlauch | | 0200122 |

Schläuche, Laugenpumpe



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|--------------|---|----------|
| 1 | 506036 | Saugschlauch | Minibar, Super QS, S280, GS4, GS6 | 0200131 |
| 2 | 506074 | Saugschlauch | Super QS, S280, 075F, 01F (ab 10/ '00), 120, L20, L21, 015, 24C, L25 | 0200521 |
| 3 | 506209 | Saugschlauch | 045F, 050F, 075F, 01F, F85, F92 | 0200213 |

Ablaufschläuche




| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|---------------------------------|---|---------|
| 1 | 506207 | Ablaufschlauch (Laugenpumpe) | Universal | 0900006 |
| 2 | 506208 | Ablaufschlauch | S200 | 0900027 |
| 3 | 506214 | Ablaufschlauch | Minibar, Super QS, S280, 040F, 045F, 050F, S510, 075F, 01F, F85, F92, L20, L21, 015, 242, L25, P700 | 0200112 |

Türmechanik



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|--------------|---|----------|
| 1 | 506157 | Schnapper | S200, Minibar, | 0800006 |
| 2 | 506183 | Gegenstück | Super QS, S280, 040F, 045F, 050F, | 0800404 |
| 3 | 506168 | Türlager | S510, G54, G56, 075F, 01F, F85, F92, P700 | 0800099 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|--------------|---|----------|
| 1 | 506181 | Anschlag | | 0800402 |
| 2 | 506182 | Platte | | 0800403 |
| 3 | 506180 | Zapfen | | 0800401 |
| 4 | 506186 | Türstange | S200, Minibar, Super QS, GS4, P700 | 0800408 |
| 5 | 506179 | Türstange | S280, 040F, 045F, 050F, S510, G56, 075F, 01F, F85, F92, P700 | 0800400 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|---------------|------------|----------|
| 1 | 506185 | Anschlag | P700 | 0800406 |
| 2 | 506184 | Türverschluss | | 0800405 |
| 3 | 506167 | Türlager | | 0800098 |
| 4 | 506187 | Buchse, M10 | | 0800409 |


Haubenmechanik




| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1 | 506178 | Haubengestängelager | L21, L25, O15, 24L | 0800244 |
| 2 | 506188 | Buchse | | 0800418 |
| 3 | 506023 | Dichtung | | 0200099 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------------|----------|
| 1 | 506171 | Schraube | L21 | 0800117 |
| 2 | 506206 | Schraube | L25 | 0899999 |
| 3 | 506177 | Distanzstück | | 0800242 |
| 4 | 506190 | Lagerbuchse | L21, L25, 014, L42 | 0800497 |
| 5 | 506189 | Distanzstück | | 0800420 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|-----------------------|----------------|----------|
| 1 | 506023 | Dichtung | | 0200099 |
| 2 | 506212 | Abstandshalter/ oben | L20, L21, 015, | 0800109 |
| 3 | 506213 | Abstandshalter/ unten | L42, L25 | 0800110 |
| 4 | 506211 | Rohreinsatz | | 0800108 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|--------------------|----------------|----------|
| 1 | 506163 | Laufrolle | | 0800048 |
| 2 | 506159 | Lager für Gestänge | L20, L21, L25, | 0800020 |
| 3 | 506158 | Kugellager, Gelenk | 015, 24L | 0800010 |
| 4 | 506170 | Gelenkzapfen | | 0800115 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----------------------------|----------|
| 1 | 506199 | Feder | L20, L21, L25, 015, 24L | 0800711 |
| 2 | 506147 | Griff | L20 | 0500049 |

Elektrokomponenten

Schalter



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|--|---|---------|
| 1 | 345565 | Hauptschalter, 2-polig, Schließer | Universal | 0301000 |
| 2 | 345497 | Hauptschalter (Laugenpumpe), 2-polig, Wechsler | Minibar, S280, Super QS, 045F, 050F, 075F, 01F, F85, F92, L20, L21, L25, 015, 24L | |
| 3 | 345499 | Hauptschalter/ Laugenpumpe, 2-polig, 1W + 1S | Super QS, S280, 040F, 045F, 050F, S510 | 0301004 |




| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|--|---|---------|
| 1 | 345498 | Taster, 2-polig, 2 Schließer (Enthärter) | GS4 | 0301101 |
| 2 | 345226 | Taster, 1-polig, 1 Schließer | S200, Minibar, Super QS, S280, 040F, 045F, 050F, S510, GS4, GS6 | 0301100 |
| 3 | 359434 | Signallampe/ grün, 230V | Universal | 0300284 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|------------------|---------------|---------|
| 1 | 345564 | Programmschalter | 015, 24L, L25 | 0300206 |
| 2 | 345504 | Magnetschalter | Universal | 0300138 |


Timer




| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|-----------------|---|---------|
| 1 | 360256 | 120°, 4 Kammern | S200, Minibar, Super QS, S280, 040F, 050F, S510 | 0300143 |
| 2 | 360258 | 180°, 5 Kammern | GS4, GS6 | 0300801 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1 | 360255 | 360°, 3 Kammern, Wiederholungstaste | 045F, 075F, 01F, F85, F92, L20, L21 | 0300807 |
| 2 | 110905 | Knebel | | 0300049 |




| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|-------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 360257 | 360°, 4 Kammern | 015, 24L, L25 | 0300117 |
| 2 | 360259 | 360°, 3 Kammern, Wiederholungstaste | P700 | 0300812 |




| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|---|----------------------------|---------|
| 1 | 360253 | 20 min., Regenerierungstimer | Super QS, S280, 040F, 050F | 0300297 |
| 2 | 360254 | 60 sec., 2 Kammern, Reinigerdosiergerät | | 0300085 |

Pressostate




| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|--------------|---------------------|---------|
| 1 | 541165 | 60/30 | Universal | 0300026 |
| 2 | 541011 | 110/70 | 015, 24L, L25, P700 | 0301501 |


Relais



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|--------------------------|---|---------|
| 1 | 380310 | Relais, 2 Wechsler, 230V | S200, Minibar, Super QS, S280, 040F, 045F, 050F, S510, GS4, 075F, 01F, F85, F92, L20, L21 | 0300063 |
| 2 | 380139 | Relais, 2 Wechsler, 230V | | 0301745 |
| 3 | 380238 | Schütz, 3 S + 1 S, 230V | 045F, 075F, 01F, F85, F92, L20, L21, P700 | 0300058 |




| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|-------------------------|--------------------|---------|
| 1 | 380237 | Schütz, 3 S + 1 Ö, 230V | 015, 24L, L25 | 0300392 |
| 1 | 380236 | Schütz, 3 S + 1 S, 230V | GS4, GS6 | 0300059 |
| 2 | 380244 | Schütz, 3 S + 1 Ö, 230V | GS4, 015, 24L, L25 | 0300390 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|-------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 380479 | Schütz, 3 S + 1 S / 1 Ö, 230V | 015, 24L, L25 | 0300050 |
| 2 | 380450 | Überstromrelais, 1,5 - 2,5A | 015, 24L, L25 | 0300198 |
| 2 | 380452 | Überstromrelais, 3,8 - 6,3A | P700 | 0300324 |

Thermostate



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|------------------------------|------------|---------|
| 1 | 390460 | 30 - 90°C, 2000mm/ Kapillare | Universal | 0300005 |
| 2 | 390458 | Sicherheitsthermostat, 110°C | | 0300004 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 1 | 506130 | Tauchhülse, 1-fach | Universal | 0300006 |
| 2 | 506059 | Tauchhülse, 2-fach | L25 | 0200270 |
| 3 | 506025 | Dichtung | Universal | 0200110 |
| 4 | 506045 | Mutter (CNS) | | 0200176 |
| 5 | 506194 | Mutter, MS - VN | | 0800655 |

Thermometer




| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 541305 | 11,5 x 62,5mm, 1000mm/ Kapillare | Super QS, S280, GS4, GS6 | 0500008 |
| 2 | 541065 | | F92, L25 | 0500009 |

Diverses




| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 1 | 365046 | Entstörfilter | | 0300090 |
| 2 | 365017 | Kondensator, 5µF | | 0300105 |
| 2 | 365012 | Kondensator, 6,3µF | | 0300110 |
| 2 | 365015 | Kondensator, 10µF | | 0300106 |




| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|-----------------------|------------|----------|
| 1 | 550670 | Klemmleiste, 1-phasig | Universal | 0300750 |
| 2 | 550671 | Klemmleiste, 3-phasig | | 0300751 |

Magnetventile



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|--------------|--|---------|
| 1 | 370017 | 1-fach, 230V | S200, 040F, 045F, 050F, 075F, 01F, F85, F92, L20, L21, 015, 24L, L25 | 0300025 |
| 2 | 370021 | 2-fach | Minibar, Super QS, S280, S510, GS4, GS6, P700 | 0300056 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1 | 370242 | 3-fach, 230V, mit Reduzierung | Super QS, S280, S510 | 0300096 |
| 2 | 370241 | 2-fach, 230V, mit Reduzierung | 040F, 045F, 050F, 075F, 01F, F85, F92 | 0301149 |

Dosierttechnik



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-----------|---------------------|------------|---------------------|
| 1 | 361299 | Dosiergerät, 2,4L/h | | 0500058, 0500063 |
| 2 | 361359 | Schlauch | | 0500072 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-----------|---------------------------|------------|----------|
| 1 | 361015 | Nachspülmitteldosiergerät | | 0599999 |
| 2 | 361132 | Membrane | | 0200428 |
| 3 | 510298 | Lippenventil | | 0200425 |



| Pos. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-----------|---------------------|------------|----------|
| 1 | 506149 | Reinigerdosiergerät | | 0500059 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-------------|---------------------------|------------|----------|
| 1 | 506150 | Wassereinlauf | | 0500090 |
| 2 | 506046 | Dichtung | | 0200178 |
| 3 | 506166 | Mutter, M10 | | 0800091 |
| 4 | 506151 | Mutter/ Schlauchanschluss | | 0500091 |



| Abb. | B.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|--------|---------------------------------|------------|---------|
| 1 | 361062 | Behälterfilter | | 0200443 |
| 2 | 506095 | Behälterfilter mit Lippenventil | | 0201460 |

Heizkörper



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | V.-Nr. |
|------|-----------|--------------|--|---------|
| 1 | 416227 | 1000W, 230V | S200, GS4, GS6 | 0303044 |
| 2 | 416228 | 2000W, 230V | Minibar, Super QS, S280, 040F, 050F, S510, 075F, 01F, F82, F92 | 0300067 |
| 3 | 506046 | Dichtung | | 0200178 |
| 4 | 506162 | Mutter | | 0800045 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-----------|-------------------------|------------|----------|
| 1 | 416225 | 2400W, 3 x 230V, 1 1/4" | L20, L21 | 0303042 |
| 2 | 416226 | 4500W, 3 x 230V, 1 1/4" | P700 | 0300022 |
| 3 | 506015 | Dichtung | | 0200056 |
| 4 | 506018 | Mutter, 1 1/4" | | 0200080 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-----------|-----------------|---|----------|
| 1 | 416229 | 2400W, 2 x 230V | S200, Minibar, Super QS, S280, 040F, GS4 | 0303001 |
| 2 | 416230 | 3000W, 3 x 230V | 045F, 050F, S510, 015, 24L, L25 | 0300011 |
| 3 | 416232 | 6000W, 3 x 230V | GS6, 075F, 01F, F85, F92, L20, L21, 015, 24L, L25, P700 | 0300012 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|---------------|------------|
| 1 | 416231 | 4500W, 3 x 230V | F85, F92 | 0300002 |
| 2 | 416233 | 9000W, 3 x 230V | 015, 24L, L25 | 0300299 |



| Abb. | Bestell-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|------------------|------------|------------|
| 1 | 510409 | O-Ring/ Dichtung | | 0200041 |
| 2 | 520258 | Abdeckung | | 0301112 |

Pumpen



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-----------|-----------------------|------------|----------|
| 1 | 500354 | Laugenpumpe | Universal | 0300068 |
| 2 | 500060 | Drucksteigerungspumpe | | 0300361 |




| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-----------|---------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 500353 | ZF115, 0,1PS, 230V | S200, Minibar, Super QS, S280 | 0300252 |
| 2 | 500352 | ZF130, 0,25PS, 230V | 040F, S510, GS4, GS6 | 0300373 |
| 3 | 500375 | | GS6 | 0300245 |



| Pumpe | | 1 Laufrad | | 2 Gleitringdichtung | | 3 Gehäusedichtung | | 4 Pumpendeckel | | 5 Kondensator | |
|--------|----------|-----------|---------|---------------------|---------|-------------------|---------|----------------|---------|---------------|--------|
| B.-Nr. | Ver.-Nr. | B.-Nr. | V.-Nr. | B.-Nr. | V.-Nr. | B.-Nr. | V.-Nr. | B.-Nr. | V.-Nr. | B.-Nr. | V.-Nr. |
| 500353 | 0300252 | 521223 | 0209804 | 510703 | 0200397 | 521704 | 0209905 | 521519 | 0200595 | 365017 | |
| 500352 | 0300373 | 521224 | 0209819 | 510703 | 0200397 | 521704 | 0209905 | 521519 | 0200595 | 365012 | |
| 500375 | 0300245 | 521270 | 0209820 | 510692 | | 521702 | | 521507 | | | |
| 500016 | 0300024 | 510358 | 0200228 | 510693 | 0200242 | 510399 | 0200241 | 510950 | 0200271 | 365015 | |
| 500355 | 0301204 | 521226 | | 510692 | | 521704 | | 521521 | | 365013 | |
| 500323 | 0300310 | 510599 | - | 510693 | 0209707 | 510551 | 0200290 | 510502 | 0200277 | - | - |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-----------|---------------------|---------------|----------|
| 1 | 500357 | DW0150, 1,5PS, 400V | 015/ 24L, L25 | 0301254 |
| 2 | 500323 | M227, 2,7PS, 400V | P700 | 0300310 |



| Abb. | Best.-Nr. | Beschreibung | Geräte-Typ | Ver.-Nr. |
|------|-----------|---------------------|--|------------------|
| 1 | 500016 | 0,60PS, 230V | 045F, 050F, 075F, 0,1F, F85, F92, L20, L21 | 0300024, 0301203 |
| 2 | 500355 | ZF320, 0,85PS, 230V | | 0301204 |